



Dekorative Master Value LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

Die neue Deko-Kollektion (Kerzen- Tropfenlampen) transformiert Ihr Zuhause mit einer perfekten Mischung aus (warmem) weißem Licht und einer schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	
Socket	E14		1800 K
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Nennlichtausbeute (nom.)	54 lm/W
Schaltzyklus	20.000	Farbkonsistenz	<6
Beleuchtungstechnologie	LED	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
CE-Zeichen	Ja	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
EU RoHS-konform	Ja	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Lichttechnische Daten		Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Farbcode	818 [CCT of 1800K]	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Lichtstrom	136 lm		
Lichtfarbe	1800		

Dekorative Master Value LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	2,5 W
Lampenstrom (Nom)	14 mA
Äquivalente Leistung	15 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0,7
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	38 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Bernsteinfarben
Kolbenmaterial	Glas



Kolbenform	B35 [B 35 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G
Gesamt-Produktcode	871951431603400
Bestellcode	31603400
Material-Nr. (12NC)	929002983202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514316034
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514316041

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	36 mm	95 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

Dekorative Master Value LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14
B35GOLDSP G

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14
B35GOLDSP G

