

Master Value Decorative LED candles and lusters

MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

Den nya Deco-serien (kronljuslampor och klotlampor) förvandlar ditt hem med en perfekt blandning av ett (varmt) vitt ljus och en minimalistisk belysningsupplevelse. Med väldigt lång livslängd, upp till 90 % energibesparingar, utan synligt flimmer och med omedelbar full ljusstyrka får du även en mjuk och jämn ljusfördelning med en trendig och stilfull charm som skapar en trivsamt miljö.

Produktdata

Allmän information		Flimmervärde (PstLM)	
Socket	E14		1
Nominell livslängd	15 000 h	Stroboskopisk effekt	0,4
Driftcykel	20 000	Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Lighting Technology	LED	Drift och elektricitet	
CE-märkning	Ja	Line Frequency	50 to 60 Hz
EU RoHS-kompatibel	Ja	Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Ljusteknik		Effektförbrukning	2,5 W
Färgkod	818 [CCT of 1800K]	Lampström (nom)	14 mA
Ljustöde	136 lm	Motsvarande effekt	15 W
Färgbeteckning	1800	Tändningstid (nom)	0,5 s
Korrelerad färgtemperatur (nom)	1800 K	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	54 lm/W	Effektfaktor (fraktion)	0,7
Färgbeständighet	<6	Spänning (nom)	220-240 V
Färgåtergivningindex	80	Temperatur	
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %	Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C

Master Value Decorative LED candles and lusters

T-Case max. (nom)	38 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Endast med särskilda dimrar
--------	-----------------------------

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Amber
Material i lampan	Glas
Lampform	B35 [B 35 mm]

Användning och godkännande


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsprodukt	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G
---------------------	---



Fullständigt produkt	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G
Full EOC	871951431603400
Beskrivning av lokal kod	8296583
Beställningsnummer	31603400
Materialnummer (12NC)	929002983202
Lokal kod	8296583
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514316034
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514316041

Måttskiss



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	36 mm	95 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G


Master Value Decorative LED candles and lusters

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14
B35GOLDSP G

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14
B35GOLDSP G

