



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	
Sockel	E27	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)	Nennlichtausbeute (nom.)	67 lm/W
Schaltzyklus	20'000	Farbkonsistenz	<6
Nennlebensdauer (Std.)	15'000 Stunde(n)	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Beleuchtungstechnologie	LED	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
CE-Zeichen	Ja	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
EU RoHS-konform	Ja	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Lichttechnische Daten		Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Farbcode	818 [CCT of 1800K]	Betrieb und Elektrik	
Farbcode	818 [CCT of 1800K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	330 Grad	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	470 lm		
Lichtfarbe	1800		

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Energieverbrauch	7 W
Lampenstrom (Nom)	43 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Bernsteinfarben
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	G200 [G 200 mm]


Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdaten



Bestell-Produktname	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM
Gesamt-Produktcode	871951431378100
Bestellcode	31378100
Material-Nr. (12NC)	929002983601
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514313781
Zähler – Pakete pro Außenkarton	2
EAN Umverpackung	8719514313798

Abmessungsskizzen



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

Light Distribution Diagram - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

