

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Angle du faisceau (nom.)	330 degré(s)
Flux lumineux	300 lm
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	66 lm/W
Cohérence des couleurs	<6

Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,5 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	28 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Température

Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Température maximale du produit (nom.)	45 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Ambre
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	G200 [G 200 mm]


Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit



Nom du produit de la commande	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND
Nom de produit complet	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND
Code EOC	871951431384200
Code de commande	31384200
Code 12NC	929002983901
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514313842
Conditionnement par carton	2
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514313859

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	202 mm	286 mm

Données photométriques




General uniform lighting - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

Light Distribution Diagram - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

