



MASTER Value LEDtube Universal T8



MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8

Le nouveau tube Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 facilite et simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du ballast : la conception unique du tube Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 lui permet de s'adapter directement aux luminaires fonctionnant sur ballasts électromagnétiques, sur ballasts électroniques HF ou raccordés au secteur. Il est tellement simple à utiliser et vous n'avez plus besoin de stocker deux types de tubes ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie nominale	60 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage

Code couleur	865 [CCT of 6500K]
Angle du faisceau (nom.)	190 degré(s)
Flux lumineux	2 500 lm
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K

Efficacité lumineuse (nominale)	161 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	15,5 W
Courant lampe (nom.)	75 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s

MASTER Value LEDtube Universal T8

Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V
Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	36 W
Courant d'appel sur secteur	8.6
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	89
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast EM sans culot comp.	105
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast EM avec culot comp.	19
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	143
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast EM sans culot comp.	168
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast EM avec culot comp.	30
Compatibilité des ballasts	Universel

Température

Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Température maximale du produit (nom.)	50 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre

Longueur du produit	1 200 mm
Forme de la lampe	T8


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	C
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS TUV Marquage CE Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	16 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1195915

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8
Nom de produit complet	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8
Code EOC	871951431672000
Code de commande	31672000
Code 12NC	929002997202
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514316720
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514316737


Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm

MASTER Value LEDtube Universal T8


Données photométriques



General uniform lighting - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8

MASTER Value LEDtube Universal T8


Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8

