



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 B22 930

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales	
Culot	B22 [B22]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	94,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Valeur de scintillement (PstLM)	0,1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	5 W
Courant lampe (nom.)	44 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	80 °C

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	438118
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 B22 930
-------------------------------	--------------------------------------



Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 B22 930
Code EOC	871951432972000
Code de commande	32972000
Code 12NC	929003001602
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514329720
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514329737

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 B22 930	60 mm	110 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 B22 930

Spectral Power Distribution Colour

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 B22 930

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 B22 930



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 B22 930

