



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

| Informations générales | |
|--|--------------------|
| Culot | E27 [E27] |
| Durée de vie nominale | 15 000 h |
| Nombre de cycles d'allumage | 50 000 |
| Type de lampe | LED |
| Référence de mesure de flux | Sphere |
| Conforme à RoHS | Oui |
| Données techniques de l'éclairage | |
| Code couleur | 930 [CCT of 3000K] |
| Angle du faisceau (nom.) | 200 degré(s) |
| Flux lumineux | 1 055 lm |
| Désignation de la couleur | Blanc (WH) |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 3000 K |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 100,00 lm/W |
| Cohérence des couleurs | <6 |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 90 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 % |

| | |
|---|-----|
| Valeur de scintillement (PstLM) | 0,1 |
| Valeur d'effet stroboscopique (SVM) | 0,4 |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |

| Fonctionnement et électricité | |
|---------------------------------|-------------|
| Fréquence linéaire | 50 to 60 Hz |
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz |
| Consommation électrique | 10,5 W |
| Courant lampe (nom.) | 83 mA |
| Puissance équivalente | 75 W |
| Heure de démarrage (nom.) | 0,5 s |
| Temps de chauffe à 60 % | 0,5 s |
| Facteur de puissance (fraction) | 0,5 |
| Tension (nom.) | 220-240 V |

| Température | |
|--|-------|
| Température maximale du produit (nom.) | 88 °C |

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Dépoli

Forme de la lampe A60 [A 60 mm]

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique F

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 11 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 438123

EyeComfort Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930

Nom de produit complet CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930

Code EOC 871951432964500

Code de commande 32964500

Code 12NC 929003003102


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8719514329645

Conditionnement par carton 10



Codes EAN/UPC – Boîte 8719514329652

Schéma dimensionnel



| Product | D | C |
|---|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930 | 60 mm | 110 mm |

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour

General uniform lighting – CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930

