



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales	
Culot	B22 [B22]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)
Flux lumineux	1 055 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	100,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Valeur de scintillement (PstLM)	0,1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	10,5 W
Courant lampe (nom.)	83 mA
Puissance équivalente	75 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	88 °C

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Dépoli

Forme de la lampe A60 [A 60 mm]

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique F

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 11 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 438124


EyeComfort Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930



Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930
Code EOC	871951432976800
Code de commande	32976800
Code 12NC	929003003202
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514329768
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514329775

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	60 mm	110 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour

General uniform lighting – CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930

