



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales		Valeur de scintillement (PstLM)	
Culot	E27 [E27]		0,1
Durée de vie nominale	15 000 h	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Type de lampe	LED	Fonctionnement et électricité	
Référence de mesure de flux	Sphere	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Conforme à RoHS	Oui	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Données techniques de l'éclairage		Consommation électrique	13 W
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Courant lampe (nom.)	105 mA
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)	Puissance équivalente	100 W
Flux lumineux	1 521 lm	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Facteur de puissance (fraction)	0,5
Efficacité lumineuse (nominale)	117,00 lm/W	Tension (nom.)	220-240 V
Cohérence des couleurs	<6	Température	
Indice de rendu de couleur (IRC)	90	Température maximale du produit (nom.)	95 °C
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	13 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	438126
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930
-------------------------------	--



Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930
Code EOC	871951432968300
Code de commande	32968300
Code 12NC	929003003902
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514329683
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514329690

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	60 mm	110 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930

