



MASTER Glass LED bulbs

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G

MASTER glödlampor med klassisk design kombinerar de välkända formerna hos LED-glödlampor med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd. LED-lamporna i glas ger utmärkt ljusqualität och är perfekta för att skapa en mysig atmosfär för kunder. MASTER-glaslampor kan dimras för olika ljusstyrka och färgtemperaturer. De ger även betydande energibesparingar med 30 % lägre energiförbrukning jämfört med vanliga LED-lampor. Med en livslängd på 25 000 timmar minskar dessa dimbara LED-glaslampor även underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmt sken (WG)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2200 2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	138 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Flimmervärde (PstLM)	0,9
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471 RGO	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	3,4 W
Lampström (nom)	24 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,6
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C

MASTER Glass LED bulbs

T-Case max. (nom)	70 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Endast med särskilda dimrar
--------	-----------------------------

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	A60 [A 60 mm]


Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	1109129
EyeComfort	Ja

Produktdata



Beställningsproduktnamn	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A6OCL G
Fullständigt produktnamn	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A6OCL G
Full EOC	871951444967100
Beskrivning av lokal kod	8298120
Beställningsnummer	44967100
Materialnummer (12NC)	929003009982
Lokal kod	8298120
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514449671
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514449688

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A6OCL G	60 mm	104 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A6OCL G

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A6OCL G

MASTER Glass LED bulbs

Fotometriska data



General uniform lighting - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G

