



MASTER LED-lyspærer av glass

MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

Disse MASTER-glødepærene har et klassisk tradisjonsdesign og kombinerer de kjente formene til LED-glødepærer i glass med fordelene til langvarig LED-teknologi. Disse LED-glasspærene er ideelle for å skape en koselig atmosfære for kundene, og gir utmerket lyskvalitet. MASTER glasspærer kan dimmes for forskjellige lumennivåer og fargetemperaturer (dimbare LED-pærer i glass). De gir også betydelige energibesparelser, og bruker 30 % mindre energi sammenlignet med vanlige LED-pærer. Ved å tilby en levetid på 25 000 timer, reduserer disse dimbare LED-glasspærene også vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	25 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lysytelse	806 lm
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2200 2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	136,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	0,9
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	5,9 W
lyskildestrøm (nom.)	40 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar for lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,6
Spenning (nom.)	220-240 V

MASTER LED-lyspærer av glass

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) 70 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes Kun med bestemte dimmere

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate Matt

Lyspæreform A60

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse D

Energiforbruk kWh/1000 t 6 kWh

EPREL-registreringsnummer 453247

EyeComfort Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

Fullstendig produktnavn MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

Full EOC 871951432475600

Lokal kodebeskrivelse 3766303

Bestillingskode 32475600

Materialenr. (12NC) 929003010402

Lokal bestillingskode 3766303


SAP-teller – antall per pakke 1

EAN/UPC – produkt/boks 8719514324756

SAP-teller – pakker per utvendige 10



EAN/UPC – boks 8719514324763

Målskisse



Product	D	C
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

General uniform lighting - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

MASTER LED-lyspærer av glass

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

