



# MASTER Glass LED bulbs

## MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

MASTER glödlampor med klassisk design kombinerar de välkända formerna hos LED-glödlampor med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd. LED-lamporna i glas ger utmärkt ljusqualität och är perfekta för att skapa en mysig atmosfär för kunder. MASTER-glaslampor kan dimras för olika ljusstyrka och färgtemperaturer. De ger även betydande energibesparingar med 30 % lägre energiförbrukning jämfört med vanliga LED-lampor. Med en livslängd på 25 000 timmar minskar dessa dimbara LED-glaslampor även underhållskostnaderna.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Ljusflöde	1 521 lm
Färgbeteckning	Varmt sken (WG)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2200 2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	144 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Flimmervärde (PstLM)	0,9
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	10,5 W
Lampström (nom)	55 mA
Motsvarande effekt	100 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C


# MASTER Glass LED bulbs

T-Case max. (nom)	70 °C
<b>Styrenheter och dimring</b>	
Dimbar	Endast med särskilda dimrar
<b>Mekanik och armaturhus</b>	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	A60 [A 60 mm]
<b>Användning och godkännande</b>	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	11 kWh
EPREL-registreringsnummer	1109134
EyeComfort	Ja

## Produktdata



Beställningsproduktnamn	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG
Fullständigt produktnamn	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG
Full EOC	871951444977000
Beskrivning av lokal kod	8298125
Beställningsnummer	44977000
Materialnummer (12NC)	929003011582
Lokal kod	8298125
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514449770
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514449787

## Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	60 mm	108 mm

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27  
927A60CLG

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG


# MASTER Glass LED bulbs

## Fotometriska data



General uniform lighting - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

