

MASTER GLASS LED candles and lusters

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

Classic filament LED-ljuskällor har en klassisk design och kombinerar de välbekanta formerna hos traditionella kronljuslampor och klotlampor med fördelarna med LED-teknik och lång livslängd. Den perfekta produkten för att skapa en mysig stämning. MASTER LED-kronljuslampor och -klotlampor kan dimmas till olika lumennivåer och lysa i olika färgtemperaturer. MASTER Glass LED-ljuskällor ger avsevärda energibesparingar, mer än 30 % jämfört med vanliga LED-ljuskällor, och utmärkt ljuskvalitet. Tack vare livslängden på 25 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

| Allmän information | |
|---|------------------------------|
| Socket | E14 |
| Nominell livslängd | 25 000 h |
| Driftcykel | 20 000 |
| Lighting Technology | LED |
| Mätreferens för ljusflöde | Sphere |
| CE-märkning | Ja |
| EU RoHS-kompatibel | Ja |
| Ljusteknik | |
| Färgkod | 922-927 [CCT of 2200K-2700K] |
| Ljusflöde | 470 lm |
| Färgbeteckning | Varmt sken (WG) |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 2200 2700 K |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 138 lm/W |
| Färgbeständighet | <6 |
| Färgåtergivningsindex | 90 |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 % |

| Flimmervärde (PstLM) | 0,9 |
|--|--------------------|
| Stroboskopisk effekt | 0,4 |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RGO |
| Drift och elektricitet | |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Ingångsfrekvens | 50-60 Hz |
| Effektförbrukning | 3,4 W |
| Lampström (nom) | 24 mA |
| Motsvarande effekt | 40 W |
| Tändningstid (nom) | 0,5 s |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus | 0,5 s |
| Effektfaktor (fraktion) | 0,6 |
| Spänning (nom) | 220-240 V |
| Temperatur | |
| Omgivningstemperatur | -20 °C till +45 °C |


MASTER GLASS LED candles and lusters

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| T-Case max. (nom) | 70 °C |
| Styrenheter och dimring | |
| Dimbar | Endast med särskilda dimrar |
| Mekanik och armaturhus | |
| Ljuskällans ytbehandling | Klar |
| Material i lampan | Glas |
| Lampform | BA35 |
| Användning och godkännande | |
| Energieffektivitetsklass | D |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 4 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 1109143 |
| EyeComfort | Ja |

Produktdata



| | |
|---|---|
| Beställningsproduktnamn | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G |
| Fullständigt produktnamn | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G |
| Full EOC | 871951444949700 |
| Beskrivning av lokal kod | 8298144 |
| Beställningsnummer | 44949700 |
| Materialnummer (12NC) | 929003013082 |
| Lokal kod | 8298144 |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/fodral | 8719514449497 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 10 |
| EAN/UPC - Hölje | 8719514449503 |

Måttskiss



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G | 35 mm | 119 mm |

Fotometriska data




General uniform lighting - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

MASTER GLASS LED candles and lusters

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

