



MASTER GLASS LED candles and lusters

MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Classic filament LED-ljuskällor har en klassisk design och kombinerar de välbekanta formerna hos traditionella kronljuslampor och klotlampor med fördelarna med LED-teknik och lång livslängd. Den perfekta produkten för att skapa en mysig stämning. MASTER LED-kronljuslampor och -klotlampor kan dimmas till olika lumennivåer och lysa i olika färgtemperaturer. MASTER Glass LED-ljuskällor ger avsevärda energibesparingar, mer än 30 % jämfört med vanliga LED-ljuskällor, och utmärkt ljuskvalitet. Tack vare livslängden på 25 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Varmt sken (WG)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2200 2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	136 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Flimmervärde (PstLM)	0,9
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	5,9 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,6
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C


MASTER GLASS LED candles and lusters

T-Case max. (nom)	70 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimrar
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	P45 [P 45 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	1109149
EyeComfort	Ja

Produktdata


Beställningsproduktnamn	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G
Fullständigt produktnamn	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G
Full EOC	871951444961900
Beskrivning av lokal kod	8298154
Beställningsnummer	44961900
Materialnummer (12NC)	929003014182
Lokal kod	8298154
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514449619
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514449626

Måttskiss




Product	D	C
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	45 mm	80 mm

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

