



MAZDA LED- ljuskällor och - kronljuslampor

MZD LEDCLA 60W A60 E27 827 CL ND 1CT/10

Med MAZDAs serie med LED-ljuskällor kan du skapa exakt rätt miljö

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	20000X
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusstöde (nom)	806 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	115,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Lampström (nom)	45 mA

Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,4 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.4 s
Effektfaktor (nom)	0.52
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	45 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbara	Nej

Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Klar
Lampform	A60 [A 60mm]

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh

MAZDA LED-ljuskällor och -kronljuslampor

Produktdata

Fullständig produktkod	871016354161700
Beställningsproduktnamn	MZD LEDCLA 60W A60 E27 827 CL ND 1CT/10
EAN/UPC – Produkt	8710163541617
Beställningsnummer	54161700

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929003033932
Nettovikt (stycke)	12,000 g

