



MAZDA LED-spottar

MZD LED 50W GU10 840 36D ND 1CT/10

Skapa varm eller kall accentbelysning med vårt sortiment av LED-spotlights som framhäver inrednings- eller utsmykningsdetaljer

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU10 [GU10]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	30000X
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde (nom)	440 lm
Ljusstyrka (nom)	750 cd
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	93,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	440 lm
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,7 W
Lampström (nom)	38 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,4 s

Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.4 s
Effektfaktor (nom)	0.53
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	75 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbara	Nej
Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Frostad
Lampform	PAR16 [PAR 2 inch]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	E
Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871016354147100
Beställningsproduktnamn	MZD LED 50W GU10 840 36D ND 1CT/10
EAN/UPC – Produkt	8710163541471
Beställningsnummer	54147100
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1

MAZDA LED-spottar

Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929003038332
Nettovikt (stykke)	34,000 g

