



# MAZDA LED-spottar

## MZD LED 50W GU10 827 36D ND 1CT/10

Skapa varm eller kall accentbelysning med vårt sortiment av LED-spotlights som framhäver inrednings- eller utsmykningsdetaljer

### Produktdata

Allmän information	
Socket	GU10 [ GU10]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	30000X
Ljusteknik	
Färgkod	827 [ CCT av 2 700 K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde (nom)	380 lm
Ljusstyrka (nom)	700 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	80,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	380 lm
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,7 W
Lampström (nom)	38 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,4 s

Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.4 s
Effektfaktor (nom)	0.53
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	75 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbara	Nej
Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Frostad
Lampform	PAR16 [ PAR 2 inch]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	F
Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871016354149500
Beställningsproduktnamn	MZD LED 50W GU10 827 36D ND 1CT/10
EAN/UPC – Produkt	8710163541495
Beställningsnummer	54149500
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1

## MAZDA LED-spottar

---

Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929003038632
Nettovikt (stycke)	34.000 g

---

