



MASTER LEDspot ExpertColor AR111



MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D

MASTER LEDspot LV ExpertColor skapar en varm och behaglig stämning för lokaler för evenemang, bostäder och restauranger. Den skapar en miljö med överlägsen belysning som har ett anpassat spektrum, högt CRI-värde och funktion för djup ljusreglering. Resultatet? En vacker belysning. Den innovativa, listlösa linsdesignen passar nästan all inredning med sitt avskalade och snygga utseende. Dessutom kan du använda dig av hela ExpertColor-serien, som också innefattar ljuskällorna LEDspot MV och LEDspot Par.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G53
Nominell livslängd	40 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätpreferens för ljusflöde	Narrow Cone
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	940 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	45 °
Ljusflöde	950 lm
Ljusstyrka (nom)	1 400 cd
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	64,00 lm/W
Färgbeständighet	<4


Färgåtergivningsindex	95
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	950 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	14,8 W
Lampström (nom)	1 500 mA
Motsvarande effekt	75 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	ac electronic 12 V

MASTER LEDspot ExpertColor AR111

Temperatur	
T-Case max. (nom)	85 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimrar
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	AR111
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	15 kWh
EPREL-registreringsnummer	648243
EyeComfort	Ja



Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D
Fullständigt produktnamn	MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D
Full EOC	871951433389500
Beskrivning av lokal kod	8296627
Beställningsnummer	33389500
Materialnummer (12NC)	929003043102
Lokal kod	8296627
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514333895
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8719514333901

Måttskiss



Product	D	C
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D	111 mm	61 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D

Accent Lighting Spots - MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D

MASTER LEDspot ExpertColor AR111

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D



Lumen Maintenance Diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D

