



MASTER Value LED-lyspærer av glass



MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til glødepærer med fordelene med langvarig LED-teknologi. Disse MASTER Value Glass LED-pærene gir flere energibesparelser enn vanlige LED-glasspærer. Samtidig gir de også kundene en god lysopplevelse, forsterket av utmerket dimmeytelse (dimbare glass LED-pærer). MASTER Value Glass LED-pærer gir betydelige energibesparelser, bruker 30 % mindre energi sammenlignet med vanlige LED-pærer og gir utmerket lyskvalitet. Ved å tilby en levetid på 15 000 timer reduserer disse dimbare LED-pærene også vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	927 [CCT of 2700K]
Lysytelse	806 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	136,00 lm/W

Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	5,9 W
lyskildestrøm (nom.)	35 mA
Effekten som tilsværer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s

MASTER Value LED-lyspærer av glass

Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
------------	--------------------------

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A60 [A 60 mm]

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	574362

EyeComfort	Ja
------------	----

Produktdata



Produktnavn for bestilling	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
Fullstendig produktnavn	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
Full EOC	871951434786100
Lokal kodebeskrivelse	3767090
Bestillingskode	34786100
Materialenr. (12NC)	929003057702
Lokal bestillingskode	3767090
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514347861
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514347878

Målskisse



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

MASTER Value LED-lyspærer av glass

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

