



MASTER Value Glass LED bulbs



MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG

De här LED-ljuskällorna har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos glödlampor med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd. MASTER Value Glass LED bulbs ger mer energibesparingar än vanliga LED-ljuskällor av glas och samtidigt ger de en god ljusupplevelse, vilket förstärks av utmärkt dimringsprestanda. MASTER Value Glass LED Bulbs ger avsevärda energibesparingar med 30 % lägre energiförbrukning jämfört med vanliga LED-ljuskällor och utmärkt ljusqualität. Med en livslängd på 15 000 timmar minskar dessa dimbara LED-ljuskällor även underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	927 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	1 055 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	135,00 lm/W

Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	7,8 W
Lampström (nom)	46 mA
Motsvarande effekt	75 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s


MASTER Value Glass LED bulbs

Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimrar
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	A60 [A 60 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	574364
EyeComfort	Ja

Produktdata



Beställningsproduktnamn	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG
Fullständigt produktnamn	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG
Full EOC	871951434790800
Beskrivning av lokal kod	8296467
Beställningsnummer	34790800
Materialnummer (12NC)	929003058102
Lokal kod	8296467
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514347908
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514347915

Måttskiss



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG

MASTER Value Glass LED bulbs

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG

