

MASTER Value Glass LED bulbs



MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

De här LED-ljuskällorna har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos glödlampor med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd. MASTER Value Glass LED bulbs ger mer energibesparingar än vanliga LED-ljuskällor av glas och samtidigt ger de en god ljusupplevelse, vilket förstärks av utmärkt dimringsprestanda. MASTER Value Glass LED Bulbs ger avsevärda energibesparingar med 30 % lägre energiförbrukning jämfört med vanliga LED-ljuskällor och utmärkt ljusqualität. Med en livslängd på 15 000 timmar minskar dessa dimbara LED-ljuskällor även underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information		Färgbeständighet	
Socket	E27	Färgbeständighet	<6
Nominell livslängd	15 000 h	Färgåtergivningsindex	90
Driftcykel	20 000	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Lighting Technology	LED	Flimmervärde (PstLM)	1
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere	Stroboskopisk effekt	0,4
CE-märkning	Ja	Photobiological safety according to EN 62471	RGO
EU RoHS-kompatibel	Ja	Drift och elektricitet	
Ljusteknik		Line Frequency	50 to 60 Hz
Färgkod	927 [CCT of 2700K]	Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Ljusflöde	806 lm	Effektförbrukning	5,9 W
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Lampström (nom)	35 mA
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K	Motsvarande effekt	60 W
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	136,00 lm/W	Tändningstid (nom)	0,5 s
		Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s


MASTER Value Glass LED bulbs

Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimrar
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	G120 [G 120 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	574367
EyeComfort	Ja

Produktdata



Beställningsproduktnamn	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
Fullständigt produktnamn	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
Full EOC	871951434798400
Beskrivning av lokal kod	8296459
Beställningsnummer	34798400
Materialnummer (12NC)	929003059302
Lokal kod	8296459
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514347984
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8719514347991

Måttskiss



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	124 mm	178 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

MASTER Value Glass LED bulbs

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

