

MASTER Value LED kaars- en kogellampen



MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Met een klassieke vormgeving combineren deze MASTER Value LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Deze LED-kaarslampen leveren meer energiebesparingen op dan normale LED-kaars- en kogellampen. Tegelijkertijd behouden ze een goede lichtkwaliteit, wat nog wordt versterkt door de uitstekende dimprestaties (dimbare LED-kaarslampen). MASTER Value LED-kaars- en kogellampen zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen, gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-kaarslampen en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur verlagen deze dimbare LED-kaars- en -kogellampen ook de onderhoudskosten.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--------------------------------|-----------|
| Lampvoet | E14 |
| Nominale levensduur | 15.000 hr |
| Schakelcyclus | 20.000 |
| Lamptype | LED |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere |
| CE-markering | Ja |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |

| Gegevens lichttechniek | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Kleurcode | 927 [CCT of 2700K] |
| Lichtstroom | 470 lm |
| Kleuraanduiding | Warmwit (WW) |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2700 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 138,00 lm/W |

| | |
|--|------|
| Kleurconsistentie | <6 |
| Kleurweergave-index (CRI) | 90 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |
| Flikkerwaarde (PstLM) | 1 |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4 |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RGO |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|-----------------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik | 3,4 W |
| Lampstroom (nom.) | 20 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 40 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Opwarmtijd tot 60% licht | 0,5 s |

MASTER Value LED kaars- en kogellampen

| | |
|-----------------|-----------|
| Arbeidsfactor | 0.7 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |

Operationele temperatuur

| | |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 80 °C |
|-----------------------------|-------|

Dimbaarheid en regelsystemen

| | |
|---------|-------------------------------|
| Dimbaar | Alleen met specifieke dimmers |
|---------|-------------------------------|

Eigenschappen behuizing en afmetingen

| | |
|---------------|---------------|
| Lampafwerking | Helder |
| Lampvorm | B35 [B 35 mm] |

Keurmerken en classificaties


| | |
|-------------------------------|--------|
| Energie-efficiëntielabel | D |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 4 kWh |
| EPREL-registratienummer | 574369 |

| | |
|------------|----|
| EyeComfort | Ja |
|------------|----|

Productgegevens



| | |
|----------------------------------|--|
| Productnaam voor bestelling | MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG |
| Volledige productnaam | MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG |
| Full EOC | 871951435543900 |
| Bestelcode | 8719514355439 |
| Materiaaln. (12NC) | 929003059502 |
| Lokale code | 35543900 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8719514355439 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8719514355446 |

Maatschets



| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG | 35 mm | 97 mm |

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

MASTER Value LED kaars- en kogellampen

Fotometrische gegevens



General uniform lighting - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

General uniform lighting - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

