

# MASTER Value GLASS LED candles and lusters



## MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

MASTER Value GLASS LED-klotlampor har en klassisk design och dessa LED-lampor med glödtråd kombinerar de välkända formerna hos traditionella kronljuslampor och klotlampor med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd. De här LED-glasklotlamporna ger högre energibesparingar än vanliga LED-kronljuslampor och klotlampor. Samtidigt får kunderna bra ljus som förstärks av utmärkt dimringsprestanda (dimbara LED-kronljuslampor). MASTER Value GLASS LED-kronljuslampor och klotlampor ger stora energibesparingar, de förbrukar 30 % mindre energi jämfört med vanliga LED-glaslampor och ger utmärkt ljuskvalitet. Med en livslängd på 15 000 timmar minskar dessa dimbara LED-kronljuslampor och klotlampor även underhållskostnaderna.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	927 [CCT of 2700K]

Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	138,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

# MASTER Value GLASS LED candles and lusters

## Drift och elektricitet

Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	3,4 W
Lampström (nom)	20 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220–240 V

## Temperatur

T-Case max. (nom)	80 °C
-------------------	-------

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Endast med särskilda dimrar
--------	-----------------------------

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	B35 [B 35 mm]

## Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	D
--------------------------	---

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	574369
EyeComfort	Ja

## Produktdata

Beställningsproduktnamn	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
Fullständigt produktnamn	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
Full EOC	871951435543900
Beskrivning av lokal kod	8296550
Beställningsnummer	35543900
Materialnummer (12NC)	929003059502
Lokal kod	8296550
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514355439
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514355446



## Måttskiss



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm


# MASTER Value GLASS LED candles and lusters

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG




General uniform lighting - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

## MASTER Value GLASS LED candles and lusters

