



MASTER Value GLASS LED candles and lusters

MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

MASTER Value GLASS LED-klotlampor har en klassisk design och dessa LED-lampor med glödtråd kombinerar de välkända formerna hos traditionella kronljuslampor och klotlampor med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd. De här LED-glasklotlamporna ger högre energibesparingar än vanliga LED-kronljuslampor och klotlampor. Samtidigt får kunderna bra ljus som förstärks av utmärkt dimringsprestanda (dimbara LED-kronljuslampor). MASTER Value GLASS LED-kronljuslampor och klotlampor ger stora energibesparingar, de förbrukar 30 % mindre energi jämfört med vanliga LED-glaslampor och ger utmärkt ljuskvalitet. Med en livslängd på 15 000 timmar minskar dessa dimbara LED-kronljuslampor och klotlampor även underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information		Ljusflöde	
Socket	E14	Ljusflöde	470 lm
Nominell livslängd	15 000 h	Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Driftcykel	20 000	Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Lighting Technology	LED	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	138,00 lm/W
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Färgbeständighet	<6
CE-märkning	Ja	Färgåtergivningsindex	90
EU RoHS-kompatibel	Ja	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
		Flimmervärde (PstLM)	1
		Stroboskopisk effekt	0,4
		Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Ljusteknik			
Färgkod	927 [CCT of 2700K]		

MASTER Value GLASS LED candles and lusters

Drift och elektricitet

Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	3,4 W
Lampström (nom)	20 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur

T-Case max. (nom)	80 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimming

Dimbar	Endast med särskilda dimrar
--------	-----------------------------

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	P45 [P 45 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	D
--------------------------	---

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	574371
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG
Fullständigt produktnamn	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG
Full EOC	871951435547700
Beskrivning av lokal kod	8296556
Beställningsnummer	35547700
Materialnummer (12NC)	929003060002
Lokal kod	8296556
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514355477
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514355484



Måttskiss



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	45 mm	80 mm


MASTER Value GLASS LED candles and lusters

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

General uniform lighting - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

MASTER Value GLASS LED candles and lusters

