



MASTER Value GLASS LED candles and lusters

MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

MASTER Value GLASS LED-klotlampor har en klassisk design och dessa LED-lampor med glödtråd kombinerar de välkända formerna hos traditionella kronljuslampor och klotlampor med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd. De här LED-glasklotlamporna ger högre energibesparingar än vanliga LED-kronljuslampor och klotlampor. Samtidigt får kunderna bra ljus som förstärks av utmärkt dimringsprestanda (dimbara LED-kronljuslampor). MASTER Value GLASS LED-kronljuslampor och klotlampor ger stora energibesparingar, de förbrukar 30 % mindre energi jämfört med vanliga LED-glaslampor och ger utmärkt ljuskvalitet. Med en livslängd på 15 000 timmar minskar dessa dimbara LED-kronljuslampor och klotlampor även underhållskostnaderna.

Produktdata

| Allmän information | | Ljusflöde | |
|----------------------------|--------------------|--|--------------|
| Socket | E14 | Ljusflöde | 470 lm |
| Nominell livslängd | 15 000 h | Färgbeteckning | Varmvit (WW) |
| Driftcykel | 20 000 | Korrelerad färgtemperatur (nom) | 2700 K |
| Lighting Technology | LED | Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 138,00 lm/W |
| Mätpreferens för ljusflöde | Sphere | Färgbeständighet | <6 |
| CE-märkning | Ja | Färgåtergivningsindex | 90 |
| EU RoHS-kompatibel | Ja | LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 % |
| | | Flimmervärde (PstLM) | 1 |
| | | Stroboskopisk effekt | 0,4 |
| | | Photobiological safety according to EN 62471 | RG0 |
| Ljusteknik | | | |
| Färgkod | 927 [CCT of 2700K] | | |

MASTER Value GLASS LED candles and lusters

Drift och elektricitet

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Ingångsfrekvens | 50–60 Hz |
| Effektförbrukning | 3,4 W |
| Lampström (nom) | 20 mA |
| Motsvarande effekt | 40 W |
| Tändningstid (nom) | 0,5 s |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus | 0.5 s |
| Effektfaktor (fraktion) | 0.7 |
| Spänning (nom) | 220–240 V |

Temperatur

| | |
|-------------------|-------|
| T-Case max. (nom) | 80 °C |
|-------------------|-------|

Styrenheter och dimring

| | |
|--------|-----------------------------|
| Dimbar | Endast med särskilda dimrar |
|--------|-----------------------------|

Mekanik och armaturhus

| | |
|--------------------------|---------------|
| Ljuskällans ytbehandling | Frostad |
| Lampform | P45 [P 45 mm] |

Användning och godkännande


| | |
|--------------------------|---|
| Energieffektivitetsklass | D |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--------|
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 4 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 574372 |
| EyeComfort | Ja |

Produktdata

| | |
|---|--|
| Beställningsproduktnamn | MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG |
| Fullständigt produktnamn | MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG |
| Full EOC | 871951435549100 |
| Beskrivning av lokal kod | 8296557 |
| Beställningsnummer | 35549100 |
| Materialnummer (12NC) | 929003060202 |
| Lokal kod | 8296557 |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/fodral | 8719514355491 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 10 |
| EAN/UPC - Hölje | 8719514355507 |


Måttskiss




| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG | 45 mm | 80 mm |

MASTER Value GLASS LED candles and lusters


Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG




General uniform lighting - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

MASTER Value GLASS LED candles and lusters

