



# MASTER Value GLASS LED candles and lusters

## MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG

MASTER Value GLASS LED-klotlampor har en klassisk design och dessa LED-lampor med glödtråd kombinerar de välkända formerna hos traditionella kronljuslampor och klotlampor med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd. De här LED-glasklotlamporna ger högre energibesparingar än vanliga LED-kronljuslampor och klotlampor. Samtidigt får kunderna bra ljus som förstärks av utmärkt dimringsprestanda (dimbara LED-kronljuslampor). MASTER Value GLASS LED-kronljuslampor och klotlampor ger stora energibesparingar, de förbrukar 30 % mindre energi jämfört med vanliga LED-glaslampor och ger utmärkt ljuskvalitet. Med en livslängd på 15 000 timmar minskar dessa dimbara LED-kronljuslampor och klotlampor även underhållskostnaderna.

### Produktdata

| Allmän information        |                    | Ljusflöde                                    |              |
|---------------------------|--------------------|--|--------------|
| Socket                    | E27                | Ljusflöde                                    | 470 lm       |
| Nominell livslängd        | 15 000 h           | Färgbeteckning                               | Varmvit (WW) |
| Driftcykel                | 20 000             | Korrelerad färgtemperatur (nom)              | 2700 K       |
| Lighting Technology       | LED                | Ljusutbyte (märkvärde) (nom)                 | 138,00 lm/W  |
| Mätreferens för ljusflöde | Sphere             | Färgbeständighet                             | <6           |
| CE-märkning               | Ja                 | Färgåtergivningsindex                        | 90           |
| EU RoHS-kompatibel        | Ja                 | LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)  | 70 %         |
|                           |                    | Flimmervärde (PstLM)                         | 1            |
|                           |                    | Stroboskopisk effekt                         | 0,4          |
|                           |                    | Photobiological safety according to EN 62471 | RGO          |
| Ljusteknik                |                    |  |              |
| Färgkod                   | 927 [CCT of 2700K] |  |              |

# MASTER Value GLASS LED candles and lusters

| Drift och elektricitet         |             |
|--------------------------------|-------------|
| Line Frequency                 | 50 to 60 Hz |
| Ingångsfrekvens                | 50–60 Hz    |
| Effektförbrukning              | 3,4 W       |
| Lampström (nom)                | 20 mA       |
| Motsvarande effekt             | 40 W        |
| Tändningstid (nom)             | 0,5 s       |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus | 0.5 s       |
| Effektfaktor (fraktion)        | 0.7         |
| Spänning (nom)                 | 220–240 V   |

| Temperatur        |       |
|-------------------|-------|
| T-Case max. (nom) | 80 °C |

| Styrenheter och dimring |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Dimbar                  | Endast med särskilda dimrar |

| Mekanik och armaturhus   |               |
|--------------------------|---------------|
| Ljuskällans ytbehandling | Frostad       |
| Lampform                 | P45 [P 45 mm] |


| Användning och godkännande |   |
|----------------------------|---|
| Energieffektivitetsklass   | D |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 4 kWh  |
| EPREL-registreringsnummer       | 574374 |
| EyeComfort                      | Ja     |

| Produktdata                               |   |
|---|---|
| Beställningsproduktnamn                   | MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG    |
| Fullständigt produktnamn                  | MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG |
| Full EOC                                  | 871951435553800                             |
| Beskrivning av lokal kod                  | 8296559                                     |
| Beställningsnummer                        | 35553800                                    |
| Materialnummer (12NC)                     | 929003060602                                |
| Lokal kod                                 | 8296559                                     |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1   |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8719514355538                               |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 10  |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8719514355545                               |



## Måttskiss



| Product                                  | D     | C     |
|--|-------|-------|
| MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG | 45 mm | 78 mm |


# MASTER Value GLASS LED candles and lusters

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG

General uniform lighting - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG

## MASTER Value GLASS LED candles and lusters

