



MASTER UltraEfficient LED bulb

MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA

Det här är den mest effektiva LED-ljuskällan från Philips. 210 lm/W hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytetscykeln och avfallet minskar. Den har inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljuskvalitet.

Produktdata

Allmän information

Sockel	E27
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik

Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	485 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	210,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet

Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	2,3 W
Lampström (nom)	30 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur

T-Case max. (nom)	35 °C
-------------------	-------

MASTER UltraEfficient LED bulb

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A60 [A 60 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	A
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	1370028
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsprodukt	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA
---------------------	---



Fullständigt produkt	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA
Full EOC	871951442075500
Beskrivning av lokal kod	8297715
Beställningsnummer	42075500
Materialnummer (12NC)	929003066502
Lokal kod	8297715
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514420755
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514420762

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	60 mm	105 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA

General uniform lighting - MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA


MASTER UltraEfficient LED bulb

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND2.3-40W E27840
A60CL G EELA

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA

