



MASTER UltraEfficient LED bulb

MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

Det här är den mest effektiva LED-ljuskällan från Philips. 210 lm/W hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytetscykeln och avfallet minskar. Den har inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljuskvalitet.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	E27
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	840 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	210,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	4 W
Lampström (nom)	45 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	35 °C

MASTER UltraEfficient LED bulb

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A60 [A 60 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	A
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	1370030
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA
-------------------------	---



Fullständigt produktnamn	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA
Full EOC	871951442079300
Beskrivning av lokal kod	8297717
Beställningsnummer	42079300
Materialnummer (12NC)	929003066802
Lokal kod	8297717
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514420793
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514420809

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60
CL G EELA


MASTER UltraEfficient LED bulb

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

