



MASTER Value Glass LED bulbs



MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

De här LED-ljuskällorna har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos glödlampor med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd. MASTER Value Glass LED bulbs ger mer energibesparingar än vanliga LED-ljuskällor av glas och samtidigt ger de en god ljusupplevelse, vilket förstärks av utmärkt dimringsprestanda. MASTER Value Glass LED Bulbs ger avsevärda energibesparingar med 30 % lägre energiförbrukning jämfört med vanliga LED-ljuskällor och utmärkt ljusqualität. Med en livslängd på 15 000 timmar minskar dessa dimbara LED-ljuskällor även underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	927 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	138,00 lm/W

Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	3,4 W
Lampström (nom)	20 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s


MASTER Value Glass LED bulbs

Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimrar
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A60 [A 60 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	574383
EyeComfort	Ja

Produktdata



Beställningsproduktnamn	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G
Fullständigt produktnamn	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G
Full EOC	871951435481400
Beskrivning av lokal kod	8296454
Beställningsnummer	35481400
Materialnummer (12NC)	929003070502
Lokal kod	8296454
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514354814
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514354821

Måttskiss



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	60 mm	104 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

MASTER Value Glass LED bulbs

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

