



# MASTER Value Glass LED bulbs



## MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G

De här LED-ljuskällorna har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos glödlampor med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd. MASTER Value Glass LED bulbs ger mer energibesparingar än vanliga LED-ljuskällor av glas och samtidigt ger de en god ljusupplevelse, vilket förstärks av utmärkt dimringsprestanda. MASTER Value Glass LED Bulbs ger avsevärda energibesparingar med 30 % lägre energiförbrukning jämfört med vanliga LED-ljuskällor och utmärkt ljusqualität. Med en livslängd på 15 000 timmar minskar dessa dimbara LED-ljuskällor även underhållskostnaderna.

### Produktdata

Allmän information		Färgbeständighet	
Socket	E27 [E27]	Färgbeständighet	<6
Nominell livslängd	15 000 h	Färgåtergivningsindex	90
Driftcykel	20 000	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Lighting Technology	LED	Flimmervärde (PstLM)	1
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere	Stroboskopisk effekt	0,4
CE-märkning	Ja	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
EU RoHS-kompatibel	Ja	<b>Drift och elektricitet</b>	
<b>Ljusteknik</b>		Line Frequency	50 to 60 Hz
Färgkod	927 [CCT of 2700K]	Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Ljusflöde	470 lm	Effektförbrukning	3,4 W
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Lampström (nom)	20 mA
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K	Motsvarande effekt	40 W
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	138,00 lm/W	Tändningstid (nom)	0,5 s
		Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s


# MASTER Value Glass LED bulbs

Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220-240 V
<b>Temperatur</b>	
T-Case max. (nom)	80 °C
<b>Styrenheter och dimring</b>	
Dimbar	Endast med särskilda dimrar
<b>Mekanik och armaturhus</b>	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	A60 [A 60 mm]
<b>Användning och godkännande</b>	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	574384
EyeComfort	Ja

## Produktdata



Beställningsproduktnamn	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G
Fullständigt produktnamn	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G
Full EOC	871951435483800
Beskrivning av lokal kod	8296465
Beställningsnummer	35483800
Materialnummer (12NC)	929003070702
Lokal kod	8296465
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514354838
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514354845

## Måttskiss



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm

## Fotometriska data




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G

# MASTER Value Glass LED bulbs

## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G

