



# MASTER GLASS LED candles and lusters

## MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Classic filament LED-ljuskällor har en klassisk design och kombinerar de välbekanta formerna hos traditionella kronljuslampor och klotlampor med fördelarna med LED-teknik och lång livslängd. Den perfekta produkten för att skapa en mysig stämning. MASTER LED-kronljuslampor och -klotlampor kan dimmas till olika lumennivåer och lysa i olika färgtemperaturer. MASTER Glass LED-ljuskällor ger avsevärda energibesparingar, mer än 30 % jämfört med vanliga LED-ljuskällor, och utmärkt ljuskvalitet. Tack vare livslängden på 25 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

### Produktdata

Allmän information		Flimmervärde (PstLM)		0,9
Socket	E14	Stroboskopisk effekt	0,4	
Nominell livslängd	25 000 h	Photobiological safety according to EN 62471 RGO		
Driftcykel	20 000	Drift och elektricitet		
Lighting Technology	LED	Line Frequency	50 to 60 Hz	
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Ingångsfrekvens	50-60 Hz	
CE-märkning	Ja	Effektförbrukning	2,5 W	
EU RoHS-kompatibel	Ja	Lampström (nom)	15 mA	
Ljusteknik		Motsvarande effekt	25 W	
Färgkod	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Tändningstid (nom)	0,5 s	
Ljusflöde	340 lm	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s	
Färgbeteckning	Varmt sken (WG)	Effektfaktor (fraktion)	0,6	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2200 2700 K	Spänning (nom)	220-240 V	
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	136 lm/W	Temperatur		
Färgbeständighet	<6	Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C	
Färgåtergivningsindex	90			
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %			

# MASTER GLASS LED candles and lusters

T-Case max. (nom)	70 °C
-------------------	-------

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Endast med särskilda dimrar
--------	-----------------------------

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	BA35


## Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	1227625
EyeComfort	Ja

## Produktdata



Beställningsproduktnamn	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
Fullständigt produktnamn	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
Full EOC	871951447771100
Beskrivning av lokal kod	8298140
Beställningsnummer	47771100
Materialnummer (12NC)	929003071302
Lokal kod	8298140
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514477711
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514477728

## Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	35 mm	119 mm

## Fotometriska data




General uniform lighting - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

General uniform lighting - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

# MASTER GLASS LED candles and lusters

## Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

