



MASTER UltraEfficient LED bulb

MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE

Det här är den mest effektiva LED-ljuskällan från Philips. 210 lm/W hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytetscykeln och avfallet minskar. Den har inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljuskvalitet.

Produktdata

Allmän information

Sockel	E27
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik

Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	840 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	210 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet

Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	4 W
Lampström (nom)	45 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur

T-Case max. (nom)	70 °C
-------------------	-------

MASTER UltraEfficient LED bulb

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	A60 [A 60 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	A
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	1370039
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsprodukt	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE
---------------------	--


Fullständigt produkt	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE
Full EOC	871951443581000
Beskrivning av lokal kod	8298105
Beställningsnummer	43581000
Materialnummer (12NC)	929003480102
Lokal kod	8298105
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514435810
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514435827

Måttskiss




Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	105 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE


MASTER UltraEfficient LED bulb

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE

