



Ampoule LED MASTER UltraEfficient

MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

Il s'agit de la lampe LED bulb avec la meilleure efficacité énergétique et la plus longue durée de vie jamais développée par Philips. Avec une consommation de 210 lm/W, cette gamme s'inscrit pleinement dans notre démarche éco-responsable. La durée de vie de 50 000 heures permet de réduire le nombre de remplacement des lampes tout en favorisant l'utilisation de produits plus durables. Cette gamme premium est le fruit de l'expertise Philips dotée d'une excellente qualité de lumière et peut atteindre jusqu'à 50 ans de durée de vie.

Données du produit


Informations générales		Cohérence des couleurs	
Culot	E27		<6
Durée de vie nominale	50 000 h	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Nombre de cycles d'allumage	50 000	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Type de lampe	LED	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Référence de mesure de flux	Sphere	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Marquage CE	Oui	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Conforme à RoHS	Oui		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Flux lumineux	1 535 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Consommation électrique	7,3 W
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Courant lampe (nom.)	70 mA
Efficacité lumineuse (nominale)	210 lm/W	Puissance équivalente	100 W
		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Ampoule LED MASTER UltraEfficient

Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	70 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A70 [A 70 mm]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh



Numéro d'enregistrement EPREL	1370038
EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE
Nom de produit complet	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE
Code EOC	871951443583400
Code de commande	43583400
Code 12NC	929003480202
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514435834
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514435841

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	70 mm	127 mm

Données photométriques




General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE


Ampoule LED MASTER UltraEfficient

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

