



MASTER UltraEfficient LED bulb

MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

Det här är den mest effektiva LED-ljuskällan från Philips. 210 lm/W hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytetscykeln och avfallet minskar. Den har inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljus kvalitet.

Produktdata

Allmän information

Sockel	E27
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik

Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	1 535 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	210 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet


Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	7,3 W
Lampström (nom)	70 mA
Motsvarande effekt	100 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220-240 V

MASTER UltraEfficient LED bulb

Temperatur	
T-Case max. (nom)	70 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	A70 [A 70 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	A
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1370038
EyeComfort	Ja



Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE
Fullständigt produktnamn	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE
Full EOC	871951443583400
Beskrivning av lokal kod	8298106
Beställningsnummer	43583400
Materialnummer (12NC)	929003480202
Lokal kod	8298106
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514435834
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514435841

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	70 mm	127 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

MASTER UltraEfficient LED bulb

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

