



MASTER UltraEfficient LED bulb

MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE

Det här är den mest effektiva LED-ljuskällan från Philips. 210 lm/W hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytetscykeln och avfallet minskar. Den har inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljus kvalitet.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	E27
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	1 535 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	210 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	7,3 W
Lampström (nom)	70 mA
Motsvarande effekt	100 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220-240 V

MASTER UltraEfficient LED bulb

Temperatur

T-Case max. (nom)	70 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	A70 [A 70 mm]


Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	A
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1370037
EyeComfort	Ja

Produktdata



Beställningsproduktnamn	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE
Fullständigt produktnamn	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE
Full EOC	871951443585800
Beskrivning av lokal kod	8298107
Beställningsnummer	43585800
Materialnummer (12NC)	929003480302
Lokal kod	8298107
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514435858
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514435865

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	70 mm	127 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE


MASTER UltraEfficient LED bulb

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE

