

MASTER UltraEfficient LED bulb

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE

Det här är den mest effektiva LED-ljuskällan från Philips. 210 lm/W hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytetscykeln och avfallet minskar. Den har inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljuskvalitet.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	E27
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	1 095 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	210 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet

Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	5,2 W
Lampström (nom)	60 mA
Motsvarande effekt	75 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur

T-Case max. (nom)	70 °C
-------------------	-------

MASTER UltraEfficient LED bulb

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A70 [A 70 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	A
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	1370034
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsprodukt	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70
	CLG UE



Fullständigt produkt	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70
	CLG UE
Full EOC	871951443587200
Beskrivning av lokal kod	8298108
Beställningsnummer	43587200
Materialnummer (12NC)	929003480402
Lokal kod	8298108
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514435872
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514435889

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	70 mm	127 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE

General uniform lighting - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE

MASTER UltraEfficient LED bulb

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70
CLG UE

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE

