

MASTER UltraEfficient LED bulb

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE

Det här är den mest effektiva LED-ljuskällan från Philips. 210 lm/W hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytetscykeln och avfallet minskar. Den har inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljus kvalitet.

Produktdata

Allmän information

Sockel	E27
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik

Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	1 095 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	210 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet

Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	5,2 W
Lampström (nom)	60 mA
Motsvarande effekt	75 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur

T-Case max. (nom)	70 °C
-------------------	-------

MASTER UltraEfficient LED bulb

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A70 [A 70 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	A
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	1370040
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsprodukt	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE
---------------------	---



Fullständigt produkt	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE
Full EOC	871951443589600
Beskrivning av lokal kod	8298109
Beställningsnummer	43589600
Materialnummer (12NC)	929003480502
Lokal kod	8298109
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514435896
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514435902

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	70 mm	127 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE

General uniform lighting - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE

MASTER UltraEfficient LED bulb

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70
CLG UE

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE

