

# Ampoule LED MASTER UltraEfficient

## MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE

Il s'agit de la lampe LED bulb avec la meilleure efficacité énergétique et la plus longue durée de vie jamais développée par Philips. Avec une consommation de 210 lm/W, cette gamme s'inscrit pleinement dans notre démarche éco-responsable. La durée de vie de 50 000 heures permet de réduire le nombre de remplacement des lampes tout en favorisant l'utilisation de produits plus durables. Cette gamme premium est le fruit de l'expertise Philips dotée d'une excellente qualité de lumière et peut atteindre jusqu'à 50 ans de durée de vie.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	50 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	1 535 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	210 lm/W

Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1


Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7,3 W
Courant lampe (nom.)	70 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

# Ampoule LED MASTER UltraEfficient

Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V
<b>Température</b>	
Température maximale du produit (nom.)	70 °C
<b>Commandes et gradation</b>	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
<b>Mécanique et boîtier</b>	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A70 [A 70 mm]
<b>Approbation et application</b>	
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh



Número d'enregistrement EPREL	1370031
EyeComfort	Oui
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE
Nom de produit complet	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE
Code EOC	871951443591900
Code de commande	43591900
Code 12NC	929003480602
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514435919
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514435926

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	70 mm	127 mm

## Données photométriques




General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE


# Ampoule LED MASTER UltraEfficient

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE

