

MASTER UltraEfficient LED bulb

MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE

Det här är den mest effektiva LED-ljuskällan från Philips. 210 lm/W hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytetscykeln och avfallet minskar. Den har inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljus kvalitet.

Produktdata

Allmän information

Sockel	E27
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik

Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	1 535 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	210 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet

Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	7,3 W
Lampström (nom)	70 mA
Motsvarande effekt	100 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220-240 V

MASTER UltraEfficient LED bulb

Temperatur

T-Case max. (nom)	70 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A70 [A 70 mm]


Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	A
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1370035
EyeComfort	Ja

Produktdata


Beställningsproduktnamn	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE
Fullständigt produktnamn	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE
Full EOC	871951443593300
Beskrivning av lokal kod	8298111
Beställningsnummer	43593300
Materialnummer (12NC)	929003480702
Lokal kod	8298111
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514435933
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514435940

Måttskiss




Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	70 mm	127 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE

MASTER UltraEfficient LED bulb

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70
CLG UE

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG
UE

