



MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Det här är den mest effektiva LED-kronljuslampan från varumärket Philips. 210 lm/W hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytetscykeln och avfallet minskar. Den har inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljuskvalitet.

Produktdata

Allmän information

Sockel	E14
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik

Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	485 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	210 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet

Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	2,3 W
Lampström (nom)	30 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,35
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur


T-Case max. (nom)	70 °C
-------------------	-------

MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	B35 [B 35 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	A
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	1370033
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE



Fullständigt produktnamn	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE
Full EOC	871951443597100
Beskrivning av lokal kod	8298137
Beställningsnummer	43597100
Materialnummer (12NC)	929003480902
Lokal kod	8298137
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514435971
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514435988

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	35 mm	125 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

