



# MASTER LEDtube EM/ Mains

## MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

### Mises en garde et sécurité

• -

### Données du produit

Informations générales		Tension (nom.)	
Type de lampe	LED	100-277 V	
Conforme à RoHS	Oui	Commandes et gradation	
Données techniques de l'éclairage		Variation de l'intensité lumineuse	Non
Code couleur	- [Not Specified]	Approbation et application	
Désignation de la couleur	- [Non précisé]	Produit à faible consommation	Oui
Température de couleur corrélée (nom.)	-	Homologation	Conformité à la directive RoHS
Cohérence des couleurs	-	Marquage CE	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	- kWh
Fonctionnement et électricité		Données du produit	
Fréquence linéaire	- Hz	Nom du produit de la commande	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Fréquence d'entrée	- Hz	Nom de produit complet	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
		Code EOC	871951448537200

## MASTER LEDtube EM/Mains

Code de commande	48537200	Conditionnement par carton	40
Code 12NC	929003481702	Codes EAN/UPC - Boîte	8719514485396
Quantité par pack	1		
Code EAN – Produit/Boîte	8719514485372		

