



# MASTER LEDtube EM/ Mains T8

## MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor armaturen met electromagnetische voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet te onderscheiden is van een traditionele fluorescentielamp. De MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor klanten die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden uitgebreide energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, o.a. het gebruikte armatuur.

### Waarschuwingen en veiligheid

- LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	- [Not Specified]
Kleuraanduiding	- [Niet gespecificeerd]
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	-
Kleurconsistentie	-
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Ingangsfrequentie	- Hz
Spanning (nom.)	100-277 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Keurmerken en classificaties	
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS CE-markering

## MASTER LEDtube EM/Mains T8

Energieverbruik kWh/1.000 uur	- kWh	Lokale code	48537200
<b>Productgegevens</b>		Numerator - Aantal per pak	1
Productnaam voor bestelling	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	EAN/UPC - product/behuizing	8719514485372
Volledige productnaam	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	Numerator - Dozen per buitendoos	40
Full EOC	871951448537200	EAN/UPC - Case	8719514485396
Bestelcode	8719514485372		
Materiaalnr. (12NC)	929003481702		

