



# MASTER LEDtube EM/ Mains T8

## MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i traditionellt lysrörformat. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från traditionella lysrör. Dessa T8 LED-lysrör är rätt val för fullständig prestanda och är utformade för att klara alla vardagsförhållanden. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och exceptionellt lång livslängd gör att detta lysrör klarar alla krävande användningsområden.

### Varning och Säkerhet

• OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor kommer att variera beroende på utförande.

### Produktdata

Allmän information	
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	- [Not Specified]
Färgbeteckning	- [E] specificerad
Korrelerad färgtemperatur (nom)	-
Färgbeständighet	-
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	- Hz
Ingångsfrekvens	- Hz

Spänning (nom)	100-277 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS CE-märkning
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	- kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Fullständigt produktnamn	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Full EOC	871951448537200
Beskrivning av lokal kod	7902079

## MASTER LEDtube EM/Mains T8

Beställningsnummer	48537200
Materialnummer (12NC)	929003481702
Lokal kod	7902079
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514485372

Räknare - antal förpackningar per kartong	40
EAN/UPC - Hölje	8719514485396

