



CorePro LEDspot PAR



CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspot PAR det perfekta valet för spotbelysning. De är kompatibla med de flesta befintliga armaturer med E27-sockel och är avsedda som ersättning för halogenspottar. CorePro LEDspot PAR ger stora energibesparingar på upp till 80 % jämfört med traditionella halogenlampor och ger en belysning som är behaglig för ögonen. Tack vare sin livslängd på 15 000 timmar minskas underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	25 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	927 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	25°
Ljusflöde	750 lm
Ljusstyrka (nom)	3 600 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	83 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	750 lm
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	9 W
Lampström (nom)	55 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	70 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

CorePro LEDspot PAR

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	PAR38 [PAR 4,75 tum/121 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	9 kWh
EPREL-registreringsnummer	1121744
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsprodukt	CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D
---------------------	----------------------------------------



Fullständigt produkt	CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D
Full EOC	871951444342600
Beskrivning av lokal kod	8298288
Beställningsnummer	44342600
Materialnummer (12NC)	929003485302
Lokal kod	8298288
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514443426
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8719514443433

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Fotometriska data




Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

CorePro LEDspot PAR

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

