

PHILIPS

Lighting



MASTER VALUE LEDspot PAR

MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D

Denna nya generation av PAR-lampor har en robust design och alstrar ett varmvitt ljus. Det gör dem perfekta för allmänbelysning och punktbelysning inom hotell- och restaurangbranschen. Det är en dimbar lösning. De är särskilt lämpliga för offentliga lokaler som foajéer, korridorer och trapphus där belysningen alltid är på. Produkten är mer energibesparande än vanliga LED-spottar.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	930 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	25 °
Ljusflöde	515 lm
Ljusstyrka (nom)	1 600 cd
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	85 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	515 lm

Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	6 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C

MASTER VALUE LEDspot PAR

Styrenheter och dimring

Dimbar	Endast med särskilda dimrar
--------	-----------------------------

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	PAR20 [PAR 2,5 tum/63 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	1121752
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsprodukt	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D
---------------------	---------------------------------------



Fullständigt produkt	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D
Full EOC	871951444306800
Beskrivning av lokal kod	8298279
Beställningsnummer	44306800
Materialnummer (12NC)	929003485802
Lokal kod	8298279
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514443068
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8719514443075

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	65 mm	85 mm

Fotometriska data




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D

MASTER VALUE LEDspot PAR

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930
PAR20 25D

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D

