

# MASTER Value Glass LED bulbs

## MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G

De här LED-ljuskällorna har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos glödlampor med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd. MASTER Value Glass LED bulbs ger mer energibesparingar än vanliga LED-ljuskällor av glas och samtidigt ger de en god ljusupplevelse, vilket förstärks av utmärkt dimringsprestanda. MASTER Value Glass LED Bulbs ger avsevärda energibesparingar med 30 % lägre energiförbrukning jämfört med vanliga LED-ljuskällor och utmärkt ljusqualität. Med en livslängd på 15 000 timmar minskar dessa dimbara LED-ljuskällor även underhållskostnaderna.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	940 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	1 055 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	135 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	90

LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	7,8 W
Lampström (nom)	46 mA
Motsvarande effekt	75 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220-240 V

# MASTER Value Glass LED bulbs

## Temperatur

Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	80 °C

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Endast med särskilda dimrar
--------	-----------------------------

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A60 [A 60 mm]


## Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1189720
EyeComfort	Ja

## Produktdata



Beställningsproduktnamn	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G
Fullständigt produktnamn	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G
Full EOC	871951444985500
Beskrivning av lokal kod	8298114
Beställningsnummer	44985500
Materialnummer (12NC)	929003526802
Lokal kod	8298114
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514449855
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514449862

## Måttskiss



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm

## Fotometriska data




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G


# MASTER Value Glass LED bulbs

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G

