



CorePro Plastic LEDbulbs

LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT

CorePro LED bulb är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger vackert ljus och har den pålitliga prestanda du kan förvänta dig av prisvärda LED-ljuskällor. CorePro LEDbulb kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar, upp till 80%, samt utmärkt ljus kvalitet. Med livslängd på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

| Allmän information | |
|---|--------------------|
| Socket | E27 [E27] |
| Nominell livslängd | 15 000 h |
| Driftcykel | 50 000 |
| Lighting Technology | LED |
| Mätreferens för ljusflöde | Sphere |
| EU RoHS-kompatibel | Ja |
| Ljusteknik | |
| Färgkod | 827 [CCT of 2700K] |
| Spridningsvinkel (nom) | 180 ° |
| Ljusflöde | 470 lm |
| Färgbeteckning | Varmvit (WW) |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 2700 K |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 95 lm/W |
| Färgbeständighet | <6 |
| Färgåtergivningsindex | 80 |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 % |
| Flimmervärde (PstLM) | 1 |

| Stroboskopisk effekt | 0,4 |
|--|--------------------|
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |
| Drift och elektricitet | |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Ingångsfrekvens | 50-60 Hz |
| Effektförbrukning | 4,9 W |
| Lampström (nom) | 45 mA |
| Motsvarande effekt | 40 W |
| Tändningstid (nom) | 0,5 s |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus | 0,5 s |
| Effektfaktor (fraktion) | 0,53 |
| Spänning (nom) | 220-240 V |
| Temperatur | |
| Omgivningstemperatur | -20 °C till +45 °C |
| T-Case max. (nom) | 75 °C |

CorePro Plastic LEDbulbs

Styrenheter och dimring

| | |
|--------|-----|
| Dimbar | Nej |
|--------|-----|

Mekanik och armaturhus

| | |
|--------------------------|---------------|
| Ljuskällans ytbehandling | Frostad |
| Material i lampan | Plast |
| Lampform | A60 [A 60 mm] |


Användning och godkännande

| | |
|---------------------------------|---------|
| Energieffektivitetsklass | F |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 5 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 1137333 |
| EyeComfort | Ja |

Produktdata



| | |
|---|------------------------------------|
| Beställningsproduktnamn | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT |
| Fullständigt produktnamn | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT |
| Full EOC | 871951447107800 |
| Beskrivning av lokal kod | 8298134 |
| Beställningsnummer | 47107800 |
| Materialnummer (12NC) | 929003540202 |
| Lokal kod | 8298134 |
| SAP-Räknare - Antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/fodral | 8719514471078 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 6 |
| EAN/UPC - Hölje | 8719514471085 |

Måttskiss



| Product | D | C |
|------------------------------------|-------|--------|
| LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT | 60 mm | 107 mm |

Fotometriska data




General uniform lighting - LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT

Spectral Power Distribution Colour - LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT

CorePro Plastic LEDbulbs

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT

Livslängd



Life Expectancy Diagram - LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT



Lumen Maintenance Diagram - LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT

