



Lampes LED MAZDA (Classique, Flamme et Lustre)

MZD LED 40W P45 E27 WW FR ND 1CT/10

Avec la gamme MAZDA Flamme et Sphérique, créez l'ambiance qui vous ressemble.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	30000X
Référence de mesure du flux	Sphere

Photométries et colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	470 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	95 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4,9 W

Courant lampe (nom.)	44 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,4 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,4 s
Facteur de puissance (nom.)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	79 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	P45 [P 45mm]

Lampes LED MAZDA (Classique, Flamme et Lustre)

Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1252564

Données logistiques

Code de produit complet	871016354300000
Nom du produit de la commande	MZD LED 40W P45 E27 WW FR ND 1CT/10

Code barre produit	8710163543000
Code de commande	54300000
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929003540632
Net Weight (Piece)	0,022 kg

