



CorePro LED Estándar



CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865

Las bombillas CorePro LED se han diseñado para reemplazar las bombillas incandescentes y son compatibles con las luminarias existentes con casquillos E27

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nom.)	200 °
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	95 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz


Consumo de energía	4,9 W
Corriente de lámpara (nom.)	45 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,4
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Temperatura máxima (nom.)	80 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Plástico
Forma de la bombilla	A60 [A 60 mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Número de registro EPREL	1354586

CorePro LEDEstándar

EyeComfort	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865
Nombre completo del producto	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865
Full EOC	871869657787500



Código de pedido	57787500
Código 12NC	929003603532
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696577875
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8720169165366

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	60 mm	110 mm

Datos fotométricos



General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865


Light Distribution Diagram



Spectral Power Distribution Colour

CorePro LEDEstándar

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865

