

PHILIPS

Lighting



MASTER LED-spot GU10 UltraEfficient

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA

Philips Ultra Efficient GU10 LED-spot er en ultraeffektiv LED med ekstra lang levetid som hjelper kundene dine med å spare energi og penger.

Produktdata

Generell informasjon		Stroboskopisk effekt	
Sokkelbase	GU10		0,4
Nominell levetid	50 000 time(r)	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Brytersyklus	50 000	Drift og elektronikk	
Lighting Technology	LED	Line Frequency	50 to 60 Hz
Referanse for fluksmåling	Narrow Cone	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
I samsvar med EU RoHS	Ja	Effektforbruk	2,1 W
Teknisk belysning		lyskildestrom (nom.)	21 mA
Fargekode	840 [CCT of 4000K]	Effekten som tilsvare	50 W
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)	Starttid (nom.)	0,5 s
Lysytelse	375 lm	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Lysintensitet (nom.)	680 cd	Effektfaktor (brøk)	0,4
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Spenning (nom.)	220-240 V
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K	Temperatur	
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	178 lm/W	Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Fargesamsvar	<6	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	50 °C
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80	Kontroller og dimming	
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Kan dimmes	Nei
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	375 lm		
Flimmerverdi (PstLM)	1		

MASTER LED-spot GU10 UltraEfficient

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	PAR16

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	A
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	1428241
EyeComfort	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA
----------------------------	--



Fullstendig produktnavn	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA
Full EOC	872016917436800
Lokal kodebeskrivelse	3843264
Bestillingskode	929003610102
Materialenr. (12NC)	929003610102
Lokal bestillingskode	3843264
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169174368
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169174375

Målskisse



Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	50 mm	54 mm

Fotometriske data




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA

MASTER LED-spot GU10 UltraEfficient

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA

